GD102E

Coffret cache-borne,IP30,2 modules

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension nominale	230 - 230 V
Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie
Courant électrique	
Courant assigné nominal	32 A
Equipement	
Nombre de rails	1
Nombre de rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Dispose d'un bornier neutre	Non
Borne de mise à la terre	Non
Dispose d'une plaque de montage	Non
Capacité	
Nombre de modules	2
Fonctions	
Interrupteur principal de protection	Non
Avec guide-câble	Oui
Dimensions	
Hauteur	160 mm
Largeur	55 mm
Profondeur	82 mm
Largeur en modules	2
Plastron, porte	
Nombre de serrures	0
Porte transparente	Non
Connectivité	
Type de montage	Fixation par vis
Matières	
Matière	PVC

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK05
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure
Test au fil incandescent	750 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification