GP102T

Porte transparente pour GD102.

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	160 mm
Largeur	55 mm

Plastron, porte	
Porte transparente	Oui
Type de porte	Porte butée
Nombre de serrures	1

Matières	
Matière	PVC
Traitement	Non traité

Sécurité	
Indice de protection IP	IP40
Type de verrouillage	Serrure à barillet