HR520

Relais différentiel 0.03-10A temporisé 50% led temporisation réglable

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant différentiel assigné Idn	30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 10000 mA
Tores : Surcharge autorisée	30 kA/100 ms.

Equipement

Avec tore de fuite à la terre	Oui

Sécurité

Type de protection différentielle	A

Dimensions

Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur	paire torsadée de 25 m et 50 m.