HTG911H

Alimentation 230VAC/24VDC 2,5A à 70°C

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant de sortie	2500 mA
Sortie d'intensité 1	2,50 A
Fonctions	
Tension de sortie régulée	Non
Fréquence	
Fréquence	47 - 63 Hz
Puissance	
Puissance absorbée (veille)	0,3 W
Raccordement	
Type de connection / prise	Borne à vis
Capacité	
Nombre de modules	4
Tension	
Tension de sortie	23,28 - 24,72 V
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10 - 70 °C
Connectivité	
Type de connection / prise	Borne à vis