

KYA02LH3

**Borne de passage-phase,2,5mm²,800V/24A, 3point de serrage, connection sans vis**

## Caractéristiques techniques

### Courant électrique

| | |
|---|---|
| Courant assigné nominal | 24 A |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur | 38,10 mm |
| Largeur | 59,70 mm |
| Profondeur | 5 mm |

### Installation, montage

| | |
|---|---|
| Montage sur | Rail DIN |

### Raccordement

| | |
|---|---|
| Section de raccordement en câble souple | 0.13 - 2.5 mm² |
| Section de raccordement en câble rigide | 0.13 - 4 mm² |

### Matières

| | |
|---|---|
| Couleur | Gris |
| Matière | Polyamide (PA) |