LF6019009016

**Goulotte 60x190 blanc**

**Caractéristiques techniques**

| **Dimensions** | |
|---|---|
| Hauteur | 60 mm |
| Largeur | 190 mm |
| Longueur | 2000 mm |
| Section intérieure / utile | 9060 - 9060 mm² |

| **Capacité** | |
|---|---|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 38 |

| **Matières** | |
|---|---|
| Matière | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement | Non traité |
| Code RAL | 9016 |
| Couleur | Blanc signalisation |

| **Sécurité** | |
|---|---|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
| Indice de protection IP | IP30 |

| **Normes** | |
|---|---|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |

| **Conditions d'utilisation** | |
|---|---|
| Température de service | -5 - 60 °C |

| **Connectivité** | |
|---|---|
| Accessoires d'alignement goulotte | Profilé pré-équipé d'éclisses |

| **Equipement** | |
|---|---|
| Nombre de cloisons | 0 |
| Nombre de compartiments | 1 - 4 |
| Nombre de cloisons clipsables | 3 |
| Éclisses incluses | Oui |
| Avec film de protection | Non |