LFH6011007035

Goulotte sans halogéne,60x110,gris clair

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	60 mm
Largeur	110 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	5460 - 5460 mm²

Capacité	
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	23

Matières	
Matière	PC-ABS
Traitement	Non traité
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair

Sécurité	
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30

Normes	
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non

Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 90 °C

Connectivité	
Accessoires d'alignement goulotte	Profilé pré-équipé d'éclisses

Equipement	
Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	3
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non