

TXA310

10 quickconnect easy

Module 10 entrées modulaires 230V~

Caractéristiques techniques

Architecture

Système bus	EIB

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS, easy

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée	10

Connectivité

Système bus radio-KNX	Non

Equipement

Tension du signal externe nécessaire	Non
Fréquence radio bidirectionnelle	Non
Avec batterie	Non
Avec contrôle CVC	Non

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN

Usage interne uniquement

Nombre de demi-modules de 17.5mm	8

Éclairage

Contrôle des LED	Non

Matières

Matière	PVC
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035

Sécurité

Indice de protection IP	IP20

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C

Tension

Tension d'entrée	230 - 230 V
Tension de service par bus	21 - 32 V
Type de tension d'alimentation	AC