VB418MMT

**Coffret vega, 4 R ,VDI, 1R chassis, porte transparente**

## Caractéristiques techniques

### Installation, montage

| | |
|---|---|
| Montage sur | En saillie |

### Courant électrique

| | |
|---|---|
| Courant assigné nominal | 16 A |

### Equipement

| | |
|---|---|
| Nombre de rails | 1 |
| Nombre de rangées | 4 |
| Avec fermeture | Non |
| Dispose d'un bornier neutre | Non |
| Borne de mise à la terre | Non |
| Dispose d'une plaque de montage | Oui |

### Capacité

| | |
|---|---|
| Nombre de modules | 18 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur | 775 mm |
| Largeur | 400 mm |
| Profondeur | 146 mm |
| Largeur en modules | 18 |

### Plastron, porte

| | |
|---|---|
| Nombre de portes de l'armoire | 1 |
| Nombre de serrures | 1 |
| Porte transparente | Oui |

### Matières

| | |
|---|---|
| Matière | Polystyrène (PS) |
| Code RAL | 9010 |
| Couleur | Blanc pur |

### Sécurité

| | |
|---|---|
| Classe de protection | Classe II |
| Indice de protection IP | IP00 |
| Type de verrouillage | Loquet, Sans serrure |
| Test au fil incandescent | 650 °C |