

VR12057011

Boîte de sol ronde 24 modules grise

Caractéristiques techniques

Architecture	
Avec cadre de protection pour revêtement de sol	Oui
Avec évidement pour revêtement de sol	Oui

Dimensions	
Profondeur de montage	77 mm
Diamètre d'installation	306 mm
Diamètre extérieur	325 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	5 mm

Configuration	
Taille de l'installation (installations sous sol)	R12

Installation, montage	
Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Installation sur mur en béton	Oui
Adapté à un usage extérieur	Non
Compatible avec l'installation en faux plancher	Oui
Adapté au nettoyage humide	Non

Notice	
Entretien du sol	Sec

Matières	
Matière	Polyamide (PA)
Couleur	Gris fer
Code RAL	7011

Conditions d'utilisation	
Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	5 kN
Charge verticale appliquée sur une petite surface	3 kN

Plastron, porte	
Matériau du couvercle	Polyamide (PA)

Fonctions	
cConvient pour les goulottes de sol	Oui

Forme

Forme	Rond

Textes

Sortie de câble	Avec sortie de câble dans le couvercle

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	1
Nombre de prises de courant de type SCHUKO	12

Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	12
Nombre de boîte d'appareillage	3

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP en état inutilisé	IP30