WNA038

Adaptateur Cubyko diam 22.5 associable Gris

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré, En saillie

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Matières

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition de la surface	Satiné
Matière	Polypropylène (PP)
Traitement	Laqué

Identification

r Disposition d'assemblage	Mécanisme avec enjoliveur

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK07

Raccordement

Type de connection / prise	Verrou rotatif

Textes

Éclairage	Sans éclairage (ne peut pas être éclairé)