WXF102

Prise de courant gallery 2P

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	16 A

Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz

Tension	
Tension nominale	250 - 250 V

Conditions d'utilisation	
Température de service	-10 - 35 °C

Connectivité	
Type de montage	Clipsé

Sécurité	
Avec une protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK05
Indice de protection IP	IP21

Dimensions	
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	35,65 mm
Nombre d'unités	1

Matières	
Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition de la surface	Mat
Matière	Polycarbonate (PC)

Equipement	
Connecteur/type de fiche prise de courant	Norme française NF
Insert central incliné	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non

Capacité

Nombre de modules	2

Textes

Impression	Sans inscription
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Produit compatible avec	gallery

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification