DAK2803400ELN



DA200 double fixation ancrage 3400 mm, Alu anodisé naturel

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Profondeur	130 mm
Largeur	98 mm
Hauteur de montage	3,36 - 3,36 m
Réglage de la hauteur	0
Section intérieure	10800 - 10800 mm²
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	80 mm

Cache, porte	
Nombre de couvercles pouvant être montés	2

Equipement	
Réglable	Oui
Portatifs	Non

Câble	
Entrée de câble	Dessus

Installation, montage	
Montage au plafond possible	Oui
Convient au montage au sol	Oui

Matière	
Matière	Aluminium
Traitement de surface	Anodisé
Couleur	Aluminium

Configuration	
Nombre de côtés pour l'installation	Double face

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification