

EKSR1220BL

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	110 mm
Diamètre d'installation	305 mm
Hauteur produit installé	110 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	23 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle	arrondir

Matières

Couleur	acier inoxidable
Groupe de matériau	acier inoxydable

Equipement

Nombre de boîte d'appareillage	0
Nombre de sorties de câbles	0

Standards

Homologations	EN50085-2-2
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité

Conforme REACH	Non
Conforme RoHS	Oui
Sans halogène	Oui

Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 15 kN