ESD425SDC

Contacteur silencieux 25A, 4F, 24VDC

Caractéristiques techniques

Raccordement

Type de contact	4NO
Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm²
Section de raccordement en câble rigide	1 - 10 mm²

Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A

Capacité

Nombre de modules	2

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
Tension assignée d'isolement	440 V
Tension circuit de commande en CA	0 - 0 V
Tension circuit de commande en CC	24 - 24 V

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	100000
Endurance électrique en nombre de cycles	30000

Textes

Conseil de sécurité	Les contacteurs silencieux ne sont pas adaptés à une utilisation intensive (alimentation 24/7). Pour ces cas, des contacteurs industriels doivent être utilisés.

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	8,80 W
Consommation à l'appel	2,80 VA

Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	35,75 mm
Profondeur	60 mm

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Equipement

Nombre de contacts NO	4
Nombre de contacts NF	0
Avec interrupteur pour commutation manuelle	Non

Installation, montage

Couple de serrage	1,20 - 1,20 Nm

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification