FB9923007035

Goulotte 99x230,gris clair

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	100 mm
Largeur	230 mm
Longueur	2000 mm
Largeur du couvercle	230 mm
Section intérieure	19660 - 19660 mm²

Cache, porte	
Nombre de couvercles pouvant être montés	1

Capacité	
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	77

Matière	
Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair

Sécurité	
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP20

Normes	
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non

Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 60 °C

Connectivité	
Accessoires d'alignement	Sans éclisses

Equipement	
Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 5
Nombre de cloisons clipsables	4
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non

Installation, montage	

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Perforation de socle	Oui

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification