FL344B

Porte,orion plus,opaque,polyester,pour coffret,1750x600x300mm

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	1750 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	300 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1,50 mm

Sécurité	
Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Triangle 7 mm, Par clé
Résistance aux chocs IK	IK10

Equipement	
Nombre de travée de large	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Nombre rangées	10

Installation, montage	
Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Oui

Matière	
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Non traité
Matière	Plastique

Cache, porte	
Nombre de portes	0
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Courant électrique	
Courant assigné nominal	630 A