FL526B

Armoire,orion plus,sur pieds,900x850x300mm

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	900 mm
Largeur	850 mm
Profondeur	300 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1,50 mm

Sécurité	
Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Triangle 7 mm, Par clé
Résistance aux chocs IK	IK08

Equipement	
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Nombre rangées	5

Installation, montage	
Montage	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	Oui

Matière	
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Non traité
Matière	Plastique

Cache, porte	
Nombre de portes	0
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Courant électrique	
Courant assigné nominal	630 A

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification