FL554A

Porte,orion plus,interieur,metallique, pour coffret en tôle,800x500mm

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	750 mm
Largeur	450 mm
Profondeur	20 mm

Cache, porte	
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Porte intérieure

Matière	
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matière	Acier
Traitement de surface	Galvanisé

Sécurité	
Classe de protection	Classe I
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Serrure double barre 3 mm

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification