FP25SW2

Armoire,univers,IP54,classe de protéction II,1950x1300x205mm

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	1950 mm
Largeur	1300 mm
Profondeur	205 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

Sécurité	
Indice de protection IP	IP54
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Fermeture à 3-points, Par clé
Résistance aux chocs IK	IK09

Equipement	
Nombre de travée de large	5
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	10
Nombre rangées	12

Installation, montage	
Montage	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière	
Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

Cache, porte	
Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique	
Courant assigné nominal	400 A