FR15E2

**Armoire,univers,IP55,classe de protéction1,1700x1300x275mm + 200 mm socle**

## Caractéristiques techniques

| **Dimensions** | |
|---|---|
| Hauteur | 1900 mm |
| Largeur | 1300 mm |
| Profondeur | 275 mm |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 1,50 mm |

| **Sécurité** | |
|---|---|
| Indice de protection IP | IP55 |
| Classe de protection | Classe I |
| Type de verrouillage | Sans serrure |
| Résistance aux chocs IK | IK10 |

| **Equipement** | |
|---|---|
| Nombre de travée de large | 5 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 10 |
| Nombre rangées | 11 |

| **Installation, montage** | |
|---|---|
| Montage | Fixation au sol |
| Adapté à un usage extérieur | Non |

| **Matière** | |
|---|---|
| Couleur | Gris clair |
| Code RAL | 7035 |
| Traitement de surface | Thermolaquage |
| Matière | Acier |
| Finition | Mat |

| **Cache, porte** | |
|---|---|
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de serrure de la porte | 1 |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

| **Courant électrique** | |
|---|---|
| Courant assigné nominal | 800 A |

| **Tension** | |
|---|---|
| Tension nominale | 690 - 690 V |