FR24G2

Armoire,univers,IP55,classe de protéction1,1850x1050x400mm + 200 mm socle

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	2050 mm
Largeur	1050 mm
Profondeur	400 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1,50 mm

Sécurité	
Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK10

Equipement	
Nombre de travée de large	4
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8
Nombre rangées	12

Installation, montage	
Montage	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière	
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier
Finition	Mat

Cache, porte	
Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique	
Courant assigné nominal	800 A

Tension	
Tension nominale	690 - 690 V