FR24K1

Armoire,univers,IP55,CL1,1850x1050x275mm + 100 mm socle,porte transparente

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1950 mm
Largeur	1050 mm
Profondeur	275 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1,50 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK10

Equipement

Nombre de travée de large	4
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8
Nombre rangées	12

Installation, montage

Montage	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier
Finition	Mat

Cache, porte

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Courant électrique

Courant assigné nominal	800 A

Tension

Tension nominale	690 - 690 V