FWB34S

Coffret FWB,univers, saillie, classeII, IP44, porte pleine, 500x1050x161mm,QC

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	16

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A

Equipement

Nombre de rails	12
Nombre rangées	3
Nombre de travée de large	4
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Capacité

Nombre de modules	144

Fonctions

Avec guide-câble	Oui

Dimensions

Hauteur	500 mm
Largeur	1050 mm
Profondeur	165 mm
Nombre d'unités de largeur	48

Cache, porte

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1
Type de poignée	Loquet rabattable
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Connectivité

Type de montage	En saillie

Matière

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Matière	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK09
Indice de protection IP	IP44
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone, Sans serrure

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification