LF3004557035

Angle plat pour goulotte LF/LFH 30x45mm gris clair

Caractéristiques techniques

Modèle	
Traitement antibactérien	Non

Dimensions	
Hauteur de goulotte	30 mm
Largeur de goulotte	45 mm
Mesure a	60 mm

Porte, couvercle	
Couvercle avec joint	-

Matières	
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage	
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base

Configuration	
Plage angulaire	90 °

Accessoires inclus	
Configuration de la pièce de forme	Moulé

Sécurité	
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation	
Température de service	-5...90 °C

Température	
Température ambiante	-5...65 °C