LFF4006057035



Angle plat cache de découpe pour goulotte LF/LFH 40x57mm gris clair

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	40 mm
Largeur	57 mm

Accessoires	
Type d'accessoires	Moulé

Réglages	
Plage angulaire	90 - 90

Matière	
Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035

Sécurité	
Résistance aux chocs IK	IK07

Normes	
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non

Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 90 °C

Equipement	
Avec film de protection	Non
Produit compatible avec	LF 40x60, LFH 40x60