

LFS6010009016



Goulotte LFS en acier 60x100mm en blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	60 mm
Largeur	100 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	5025 - 5025 mm²

Capacité	
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	21

Matière	
Matière	Acier
Traitement de surface	Laqué
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation

Sécurité	
Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP30

Normes	
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Oui

Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 90 °C

Connectivité	
Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées

Equipement	
Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 2
Nombre de cloisons clipsables	1
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non