

M66617035

Angle intérieur pour LFH 40060 gris clair

Caractéristiques techniques

Modèle	
Traitement antibactérien	Non

Connectivité	
Accessoires d'alignement	Sans éclisses

Dimensions	
Hauteur de goulotte	40 mm
Largeur de goulotte	60 mm
Mesure a	85 mm

Porte, couvercle	
Couvercle avec joint	-

Matières	
Couleur	gris clair
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage	
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base

Configuration	
Plage angulaire	90 °

Accessoires inclus	
Configuration de la pièce de forme	Moulé

Standards	
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité	
Conforme REACH	Oui
Conforme RoHS	Oui
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation	
Température de service	-5...90 °C

Température	
Température ambiante	-30...90 °C