M66719010

Angle intérieur pour LFH 60090, blanc paloma

Caractéristiques techniques

Modèle	
Traitement antibactérien	Non
Connectivité	
Accessoires d'alignement	Sans éclisses
Dimensions	
Hauteur de goulotte	60 mm
Largeur de goulotte	90 mm
Mesure a	130 mm
Porte, couvercle	
Couvercle avec joint	-
Matières	
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Installation, montage	
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
Configuration	
Plage angulaire	90 °
Accessoires inclus	
Configuration de la pièce de forme	Moulé
Standards	
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Sécurité	
Conforme REACH	Oui
Conforme RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5...90 °C
Température	
Température ambiante	-30...90 °C