MZ905

Auxiliaire de télécommande

Caractéristiques techniques

Modèle	
Nombre de modules	3

Principales caractéristiques électriques	
Tension assignée d'emploi Ue	207 / 230 / 253 V
Type de tension d'alimentation	AC
Fréquence assignée	50/60 Hz

Tension	
Tension assignée d'isolement	6 kV
Tension circuit de commande en CA	207 / 230 / 253 V
Tension assignée d'emploi en continue	230 V

Intensité du courant	
Courant assigné d'emploi en AC1	5 A
Intensité de repos	0 mA

Dimensions	
Profondeur produit installé	71 mm
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	54 mm

Puissance	
Consommation à l'appel	1173 VA
Puissance dissipée totale sous IN	0.11 W

Installation, montage	
Couple de serrage	bornes 1 et 3 : 1,7Nm et borne 2 à 18 : 0,6Nm

Equipement	
Nombre de contacts à ouverture	0
Nombre de contacts à fermeture	2
Nombre de contacts inverseurs	0

Sécurité	
Rigidité diélectrique distance bobine contact	6kV

Conditions d'utilisation	
Température de service	-5...40 °C