

TYBS704A

easy

Module d'entrées à encastrer : 4 entrées pour contacts libres de potentiel

Caractéristiques techniques

Architecture

Système bus	EIB

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS, easy

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée	4

Connectivité

Système bus radio-KNX	Non

Equipement

Tension du signal externe nécessaire	Non
Fréquence radio bidirectionnelle	Non
Avec batterie	Non
Avec contrôle CVC	Non

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré

Éclairage

Contrôle des LED	Non

Matières

Matière	PVC
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035

Sécurité

Indice de protection IP	IP20

Conditions d'utilisation

Température de service	-5-+45 °C

Câble

Longueur de câble	0,25 m

Tension

Tension d'entrée	3,3-3,3 V
Tension de service par bus	21-32 V
Type de tension d'alimentation	DC

Tension d'alimentation du système	30 V DC Via le bus

Dimensions

Longueur	43 mm
Hauteur	28,5 mm
Profondeur	15,4 mm

Textes

Mode d'installation	Pour montage encastré et en parois creuses
Type de raccordement	Avec câble pré-assemblé