VE412AK

coffret de ditribution Vector

Caractéristiques techniques

Raccordement	
Nombre d'entrée de câbles	12

Tension	
Tension nominale	400 - 400 V

Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie

Courant électrique	
Courant assigné nominal	63 A

Equipement	
Nombre de rails	4
Nombre rangées	4
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Capacité	
Nombre de modules	48

Fonctions	
Avec guide-câble	Oui

Dimensions	
Hauteur	677 mm
Largeur	310 mm
Profondeur	151 mm
Nombre d'unités de largeur	12

Cache, porte	
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Matière	
Matière	Polystyrène (PS)

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	750 °C