

VR06127011

Boîte de sol 12 mod. revêt. sol 12mm gr

Caractéristiques techniques

Architecture

Sortie de câble	Avec sortie de câble dans le couvercle

Modèle

Module	-

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	84 mm
Diamètre d'installation	215 mm
Profondeur pour la mise en place de revête-ment	12 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle	Prise de câble
Matériau du couvercle	Polyamide

Matières

Couleur	gris fer
Groupe de matériau	matèrial mélanger

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Installation sur mur en béton	Oui

Connexion

Nombre d'entrée de câbles	1

Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	6
Nombre de boîte d'appareillage	2

Standards

Homologations	EN50085-2-2

Sécurité

Conforme REACH	Oui
Conforme RoHS	Oui
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	IK08

Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 5 kN