VU12NK

**Boîtier mural,Volta,UPV,1x12MOD**

## Caractéristiques techniques

### Installation, montage

| | |
|---|---|
| Montage | Encastré |

### Equipement

| | |
|---|---|
| Nombre de rails | 1 |
| Nombre rangées | 1 |
| Borne à conducteur neutre | Non |
| Borne de mise à la terre | Non |
| Plaque de montage incluse | Non |

### Capacité

| | |
|---|---|
| Nombre de modules | 12 |

### Fonctions

| | |
|---|---|
| Avec guide-câble | Oui |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur | 355 mm |
| Largeur | 330 mm |
| Profondeur | 94,50 mm |
| Hauteur d'encastrement | 340 mm |
| Largeur de montage | 314 mm |
| Profondeur de montage | 90 mm |
| Nombre d'unités de largeur | 12 |

### Connectivité

| | |
|---|---|
| Type de montage | Fixation par vis |

### Matière

| | |
|---|---|
| Matière | Plastique |
| Code RAL | 7035 |
| Couleur | Gris clair |

### Sécurité

| | |
|---|---|
| Classe de protection | Classe II |
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
| GWT tenue au fil incandescent | 650 °C |