VU60NK

Boîtier mural,Volta,UPV,5x12MOD

Caractéristiques techniques

Installation, montage	
Montage	Encastré

Equipement	
Nombre de rails	5
Nombre rangées	5
Borne à conducteur neutre	Non
Borne de mise à la terre	Non
Plaque de montage incluse	Non

Capacité	
Nombre de modules	60

Fonctions	
Avec guide-câble	Oui

Dimensions	
Hauteur	880 mm
Largeur	348 mm
Profondeur	94,50 mm
Hauteur d'encastrement	865 mm
Largeur de montage	314 mm
Profondeur de montage	90 mm
Nombre d'unités de largeur	12

Connectivité	
Type de montage	Fixation par vis

Matière	
Matière	Plastique
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair

Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Type de verrouillage	Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	650 °C