VZ040M

presse-étoupe, vector, IP65, M40, plastique

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	51 mm
Largeur de clé en mm	46 mm
Longueur de filetage	10 mm

Raccordement

Plage de raccordement	19 - 28 mm

Matière

Matière	Polyamide (PA), Thermoplastique
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Non traité

Sécurité

Résistant aux chocs	Oui
Indice de protection IP	IP65

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 100 °C

Equipement

Taille du filetage métrique	0 - 40
Avec protection contre la flexion	Oui
Avec contre-écrou	Oui
Utilisation sure en atmosphère explosive	Non
Mesure gradient	1,50