WH101403F

Insert: 2x poussoir, contact de commutation avec plaque de fixation

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz

Architecture

Nombre de pôles	2

Installation, montage

Montage	Encastré, En saillie

Commandes et indicateurs

Contact d'acquittement	Non
Nombre de touches	2
Type de bouton poussoir	Double bouton-poussoir

Matière

Matière	Métal, Plastique
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non

Connectivité

Type de connection / prise	QuickConnect

Dimensions

Profondeur	40 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20

Textes

Inscription	Sans inscription
Type de commutation	Série contact inverseur à bouton-poussoir
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Éclairage	Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED
Produit compatible avec	basico encastré, basico monté en saillie, kallysto art, kallysto line, kallysto pro, kallysto trend
Gammes compatibles	basico encastré, basico monté en saillie, kallysto encastré, kallysto montage en saillie