WH101869F

**Insert: Poussoir à clé sans cylindre / 1 pôle avec plaque de fixation**

## Caractéristiques techniques

### Courant électrique

| | |
|---|---|
| Courant de commutation | 25 A |

### Tension

| | |
|---|---|
| Tension nominale | 250 V |

### Fréquence

| | |
|---|---|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |

### Architecture

| | |
|---|---|
| Nombre de pôles | 1 |

### Installation, montage

| | |
|---|---|
| Montage | Encastré, En saillie |

### Commandes et indicateurs

| | |
|---|---|
| Contact d'acquittement | Non |
| Type de bouton poussoir | Double bouton-poussoir |

### Matière

| | |
|---|---|
| Finition | Mat |
| Matière | Duroplast |
| Traitement de surface | Non traité |
| Transparent | Non |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur | 49 mm |
| Profondeur de montage | 32 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 72 mm |

### Sécurité

| | |
|---|---|
| Indice de protection IP | IP20 |

### Textes

| | |
|---|---|
| Inscription | Avec inscription « 2 → 0 ← 1 » |
| Type de commutation | Contact inverseur avec position nulle 1-pôle |
| Produit compatible avec | basico encastré, basico monté en saillie, kallysto art, kallysto line, kallysto pro, kallysto trend |
| Gammes compatibles | basico encastré, basico monté en saillie, kallysto encastré, kallysto montage en saillie |