WH11430200C

basico ENC complet: Variat. rot. à coup. de phase desc./asc. 400W/LED 90W Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service	230 - 230 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Matière

Couleur	Blanc
Code RAL	9010
Matière	Duroplast

Dimensions

Ø de la dimension de l'axe	4 mm
Profondeur de montage	21 mm
Hauteur	86 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	46 mm

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir/rotatif

Éclairage

Lampes LED réglables 230 V	3 - 100 W

Textes

Entrée de poste auxiliaire	Avec entrée de poste auxiliaire pour bouton-poussoir (NO) avec commande centralisée, Avec entrée auxiliaire pour variateur rotatif universel
Fonctionnement & contrôle	Pas d'interface Bluetooth
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Mode de montage	Pour fixation par vissage
Principe de variation	Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
Tension	Vérification de la tension possible sans démontage
Type de raccordement	Avec bornes à vis

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification