WH20130300B

kallysto ENC: Hotelcard + plaque de fixation + face Ultra Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
Courant de commutation	10 A

Tension

Tension nominale	230 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Architecture

Nombre de pôles	1

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	1500 W
Lampes fluorescentes en circuit double	1500 W

Installation, montage

Montage	Encastré

Commandes et indicateurs

Contact d'acquittement	Non

Matière

Couleur	Ultra blanc
Finition	Mat
Matière	Métal, Plastique
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non

Dimensions

Profondeur	58,50 mm
Profondeur de montage	24 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	34,5 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 50 °C

Textes

Inscription	Avec inscription « Hotelcard »
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis
Éclairage	Pour éclairage
Produit compatible avec	kallysto art, kallysto line, kallysto pro, kallysto trend
Gammes compatibles	kallysto encastré