WH36110249C

robusto moullié encastré Gr.1 complet: Interrupteur S3 lumineux IP55 Aluminium

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A

Installation, montage

Montage	Encastré

Tension

Tension nominale	250 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz

Matière

Couleur	Aluminium
Code RAL	9006
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Laqué

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base avec plaque de recouvrement

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis

Dimensions

Profondeur de montage	31 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	31 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK07

Architecture

Type d'organe de commande	Touche

Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Éclairage	Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle
Type de commutation	Commutateur S3

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification