WH36580349A

robusto humide avec clapet: Type 13 + face IP21 pour combinaison Alumin.

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale	250 V
Tension nominale	250 - 250 V

Connectivité

Type de connecteur/prise USB	Raccordement à fiche
Type de connection / prise	QuickConnect
Type de montage	Fixation par vis

Raccordement

Section du conducteur	1,0 - 2,5 mm²

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP21

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	31 mm
Profondeur de montage	17 mm
Hauteur	86 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	48 mm

Matière

Couleur	Aluminium
Code RAL	9006
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique

Installation, montage

Montage	Encastré

Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non

Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Prise de courant

Capacité

Nombre de modules	1

Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Obturateur centrale
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

Cache, porte

Type de couvercle	Couvercle rabattable à fermeture automatique
Produit compatible avec	robusto encastré

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification