WH36583400A

robusto ENC prise 1xT13 lumineux IP55 A blanc de sécurité

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale	250 V
Tension nominale	250 - 250 V

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis

Raccordement

Section du conducteur	1,0 - 2,5 mm²

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	39 mm
Profondeur de montage	27 mm
Hauteur	86 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	66 mm
Nombre d'unités	1

Matière

Couleur	Blanc de sécurité
Code RAL	9003
Finition	Mat
Matière	Duroplast, Thermoplastique

Installation, montage

Montage	Encastré

Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non

Capacité

Nombre de modules	1

Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Obturateur centrale
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

Cache, porte

Type de couvercle	Couvercle rabattable à fermeture automatique
Produit compatible avec	robusto encastré