WH37130205D

FLF Gr.1 complet: Poussoir lumineux 37.5x62.5mm Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 A

Tension

Tension nominale	250 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz

Architecture

Nombre de pôles	1

Commandes et indicateurs

Contact d'acquittement	Non
Nombre de touches	1
Type de bouton poussoir	Bouton -poussoir simple

Matière

Couleur	Noir
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non

Connectivité

Type de connection / prise	QuickConnect

Dimensions

Profondeur	45 mm
Profondeur de montage	12 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	33 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Textes

Inscription	Sans inscription
Type de commutation	Contact inverseur à bouton-poussoir lumineux
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Produit compatible avec	FLF game à montage encastré, Game FLF montage en saillie
Gammes compatibles	FLF encastré, FLF monté en saillie

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification