WH37580305DM

FLF complet avec ressort d'Incliquetage: Type 13 avec bornes enfichables, Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale	250 V
Tension nominale	250 - 250 V

Connectivité

Type de connecteur/prise USB	Raccordement à fiche
Type de connection / prise	QuickConnect
Type de montage	Installation à encastrer, Fixation par encliquetage

Raccordement

Section du conducteur	1,0 - 2,5 mm²

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	37,6 mm
Profondeur de montage	6 mm
Hauteur	37,7 mm
Largeur	62,7 mm
Profondeur	43,6 mm

Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique

Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui

Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Prise de courant

Capacité

Nombre de modules	1

Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Produit compatible avec	FLF game à montage encastré, Game FLF montage en saillie