WH37581400D

FLF complet avec ressort d'encliquetage: Prise type 13 avec bornes à vis, Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale	250 V
Tension nominale	250 - 250 V

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
Type de montage	Installation à encastrer, Fixation par serrage

Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 13
Section du conducteur	1,0 - 2,5 mm²

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	31 mm
Profondeur de montage	6 mm
Hauteur	37,7 mm
Largeur	62,7 mm
Profondeur	37 mm

Matière

Couleur	Blanc
Code RAL	9010
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique

Installation, montage

Montage	Encastré

Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13

Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non

Capacité

Nombre de modules	1

Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Produit compatible avec	FLF game à montage encastré, Game FLF montage en saillie