WH37583305DM

FLF complet avec ressort d'encliquetage: T13 avec affichage d'état/ Noir

Caractéristiques techniques

Modèle

Exécution	Plaque de recouvrement pleine
Nombre de modules	1

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V AC
Fréquence assignée	50 Hz

Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 A

Dimensions

Profondeur	43 mm
Profondeur de montage	38 mm
Hauteur	37.7 mm
Largeur	62.7 mm

Endurance

Durée de vie de la LED	> 100000 h

Alimentation

Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial

Matières

Couleur	noir
Couleur RAL	RAL 9005 - Noir foncé
Matière	Thermoplastique
Aspect de la surface	mat

Gestion de l'éclairage LED

Courant de LED	1 mA

Connexion

Section de conducteur	1...2.5 mm²

Standards

Norme	Contrôlé et fabrication surveillée SEV

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	sonstige
Indice de protection IP	IP20

Conforme RoHS	Oui
Protection	sans protection renforcée contre les contacts accidentels