WXH231

Garde de Poele 400V

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension de service	400 - 400 V
Courant électrique	
Courant assigné nominal	16 A
Puissance	
Puissance absorbée (fonctionnement)	2 VA
Raccordement	
Section du conducteur	2,50 - 2,50 mm²
Dimensions	
Hauteur	113 mm
Largeur	239 mm
Profondeur	42 mm
Conditions d'utilisation	
Température de service	5 - 35 °C
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification