

ATA122038014

Angle extérieur variable pour moulure ATEHA 12x20mm en marron

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	12 mm
Largeur	20 mm

Accessoires	
Configuration de la pièce de forme	Moulé

Réglages	
Plage angulaire	83 - 140

Matière	
Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	8014

Matières	
Couleur	Marron

Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP40

Normes	
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non

Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 60 °C

Equipement	
Avec film de protection	Non
Related Series	ATA 12x20