ATA630009010

Moulure pour point lumineux Blanc Paloma

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	6 mm
Largeur	32 mm
Longueur	2 100 mm
Section intérieure/utile	170 - 170 mm²

Capacité	
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	0

Matière	
Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9010
Couleur	Blanc paloma

Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

Normes	
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non

Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 65 °C

Connectivité	
Accessoires d'alignement	Sans éclisses

Equipement	
Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	5 - 5
Nombre de cloisons clipsables	0
Eclisse incluse	Non
Avec film de protection	Non